



WH37120400D

FLF Gr.1 complet: Interrupteur lumineux S6 37.5x62.5mm Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement

Connectivité

Type de montage Installation à encastrer, Fixation par serrage

Dimensions

Profondeur de montage 12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 33 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Architecture

Type d'organe de commande Touche

Textes

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Éclairage Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage

Type de commutation Permutateur