



WH37140200D

**FLF Gr.1 complet: Poussoir lumineux 2 pôles 37.5x62.5mm Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Architecture**

Nombre de pôles 2

**Commandes et indicateurs**

Contact d'acquiescement Non

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Bouton -poussoir simple

**Matière**

Couleur Blanc

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

**Connectivité**

Type de connexion / prise QuickConnect

**Dimensions**

Profondeur 45 mm

Profondeur de montage 12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 33 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

**Textes**

Inscription Sans inscription

Type de commutation Contact inverseur à bouton-poussoir 2 pôles

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect