



WH37140205D

## FLF Gr.1 complet: Poussoir lumineux 2 pôles 37.5x62.5mm Noir

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Architecture

Nombre de pôles 2

#### Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement Non

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Bouton -poussoir simple

#### Matière

Couleur Noir

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

#### Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

#### Dimensions

Profondeur 45 mm

Profondeur de montage 12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 33 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

#### Textes

Inscription Sans inscription

Type de commutation Contact inverseur à bouton-poussoir 2 pôles

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect