



WH37140205D

FLF Gr.1 complet: Poussoir lumineux 2 pôles 37.5x62.5mm Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Nombre de pôles 2

Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement Non

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Bouton -poussoir simple

Matière

Couleur Noir

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Dimensions

Profondeur 45 mm

Profondeur de montage 12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 33 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Textes

Inscription Sans inscription

Type de commutation Contact inverseur à bouton-poussoir 2 pôles

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect