



WH37150205D

**FLF Gr.1 complet: Interrupt. lumin. S3 + poussoir lumin. 37.5x62.5mm Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur      Élément de base avec plaque de recouvrement

**Connectivité**

Type de montage Installation à encastrer, Fixation par serrage

**Dimensions**

Profondeur de montage 12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 33 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

**Architecture**

Type d'organe de commande Touche

**Textes**

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Éclairage Avec 2 cartouches lumineuses à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle

Type de commutation Interrupteur va-et-vient S3 / Poussoir, va-et-vient