



WH37580300DM

FLF complet avec ressort d'Incliquetage: Type 13 avec bornes enfichables, Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale 250 V

Raccordement

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm²

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 37,6 mm

Profondeur de montage 6 mm

Hauteur 37,7 mm

Largeur 62,7 mm

Profondeur 43,6 mm

Matière

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Type de montage Installation à encastrer, Fixation par encliquetage

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
| Pré-équipé avec | Prise de courant |

Textes

| | |
|-------------------------|--|
| Inscription | Sans inscription |
| Housse | Plaque pleine |
| Protection | Sans protection renforcée contre les contacts acci- dentels |
| Produit compatible avec | FLF game à montage encastré, Game FLF montage en saillie |
