



**FLF Gr.1 complet: Prise type 13 avec bornes enfichables, Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Raccordement**

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 37,6 mm

Profondeur de montage 6 mm

Hauteur 37,7 mm

Largeur 62,7 mm

Profondeur 43,6 mm

**Matière**

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Mat

Matière Thermoplastique

**Connectivité**

Type de connexion / prise QuickConnect

Type de montage Installation à encastrer, Fixation par encliquetage

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

WH37580305D

**Accessoires**

---

Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant

---

**Textes**

---

Inscription	Sans inscription
Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts acci- dentels
Produit compatible avec	FLF game à montage encastré, Game FLF montage en saillie

---