



WH37580306DM

## FLF complet avec ressort d'Incliquetage: Type 13 avec bornes enfichables, Orange

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Raccordement

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 37,6 mm

Profondeur de montage 6 mm

Hauteur 37,7 mm

Largeur 62,7 mm

Profondeur 43,6 mm

#### Matière

Couleur Orange

Code RAL 2004

Finition Mat

Matière Thermoplastique

#### Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Type de montage Installation à encastrer, Fixation par encliquetage

#### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

---

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non              |
| Pré-équipé avec                | Prise de courant |

---

**Capacité**

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

---

**Textes**

---

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Inscription             | Sans inscription  |
| Housse                  | Plaque pleine   |
| Protection              | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |
| Produit compatible avec | FLF game à montage encastré, Game FLF montage en saillie  |

---