



WH37581400D

**FLF complet avec ressort d'encliquetage: Prise type 13 avec bornes à vis, Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Raccordement**

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

Profondeur de montage 6 mm

Hauteur 37,7 mm

Largeur 62,7 mm

Profondeur 37 mm

**Matière**

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Finition Mat

Matière Thermoplastique

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Connectivité**

Type de connexion / prise Borne à vis

Type de montage Installation à encastrer, Fixation par serrage

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
<b>Accessoires</b>	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
<b>Capacité</b>	
Nombre de modules	1
<b>Textes</b>	
Inscription	Sans inscription
Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Produit compatible avec	FLF game à montage encastré, Game FLF montage en saillie