



WH37581405D

FLF complet avec ressort d'encliquetage: Prise type 13 avec bornes à vis, Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale 250 V

Raccordement

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm²

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

Profondeur de montage 6 mm

Hauteur 37,7 mm

Largeur 62,7 mm

Profondeur 37 mm

Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Installation, montage

Montage Encastré

Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis

Type de montage Installation à encastrer, Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
Textes	
Inscription	Sans inscription
Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Produit compatible avec	FLF game à montage encastré, Game FLF montage en saillie