



WH37581405D

FLF complet avec ressort d'encliquetage: Prise type 13 avec bornes à vis, Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale 250 V

Raccordement

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm²

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

Profondeur de montage 6 mm

Hauteur 37,7 mm

Largeur 62,7 mm

Profondeur 37 mm

Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Installation, montage

Montage Encastré

Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis

Type de montage Installation à encastrer, Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
Capacité	
Nombre de modules	1
Textes	
Inscription	Sans inscription
Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Produit compatible avec	FLF game à montage encastré, Game FLF montage en saillie