



WH37583300D

FLF complet: Prise type 13 avec affichage d'état avec bornes enfichables/ Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale 250 V

Raccordement

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm²

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 38 mm

Profondeur de montage 7 mm

Hauteur 37,7 mm

Largeur 62,7 mm

Profondeur 45 mm

Matière

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Connectivité

Type de montage Installation à encastrer, Fixation par encliquetage

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Produit compatible avec	FLF game à montage encastré, Game FLF montage en saillie