



WH37583300DM

## FLF complet avec ressort d'encliquetage: T13 avec affichage d'état/ Blanc

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Raccordement

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 38 mm

Profondeur de montage 7 mm

Hauteur 37,7 mm

Largeur 62,7 mm

Profondeur 45 mm

#### Matière

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Finition Mat

Matière Thermoplastique

#### Connectivité

Type de montage Installation à encastrer, Fixation par encliquetage

#### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

---

**Capacité**

Nombre de modules

1

---

**Textes**

Inscription

Sans inscription

Housse

Plaque pleine

Protection

Sans protection renforcée contre les contacts acci-  
dentels

Produit compatible avec

FLF game à montage encastré