



WH37583306D

FLF complet: Prise type 13 avec affichage d'état avec bornes enfichables/ Orange

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale 250 V

Raccordement

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm²

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 38 mm

Profondeur de montage 7 mm

Hauteur 37,7 mm

Largeur 62,7 mm

Profondeur 45 mm

Matière

Couleur Orange

Code RAL 2004

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Connectivité

Type de montage Installation à encastrer, Fixation par encliquetage

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Capacité

Nombre de modules

1

Textes

Inscription

Sans inscription

Housse

Plaque pleine

Protection

Sans protection renforcée contre les contacts acci-
dentels

Produit compatible avec

FLF game à montage encastré, Game FLF montage
en saillie