



WH37583306DM

FLF complet avec ressort d'encliquetage: T13 avec affichage d'état/ Orange

Caractéristiques techniques

Modèle

Nombre de modules 1

Principales caractéristiques électriques

tension nominale 250 V AC

Fréquence assignée 50 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal 10 A

Dimensions

Profondeur 43 mm

Profondeur de montage 38 mm

Hauteur 37.7 mm

Largeur 62.7 mm

Endurance

Durée de vie de la LED > 100000 h

Alimentation

Alimentation spéciale de courant Alimentation de sécurité supplémentaire (orange)

Matières

Couleur orange

Matière Thermoplastique

Aspect de la surface mat

Gestion de l'éclairage LED

Courant de LED 1 mA

Connexion

Section de conducteur 1...2.5 mm²

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conforme à la directive RoHS Oui

Protection sans protection renforcée contre les contacts accidentels