



WH37586400D

FLF complet avec ressort d'encliquetage: Prise type 23 avec bornes à vis, Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale 250 V

Raccordement

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm²

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 30,9 mm

Profondeur de montage 6 mm

Hauteur 37,7 mm

Largeur 62,7 mm

Profondeur 36,9 mm

Matière

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis

Type de montage Installation à encastrer, Fixation par encliquetage

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Housse	Plaque pleine
--------	---------------

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	-----------------------------------------------------------

Produit compatible avec	FLF game à montage encastré, Game FLF montage en saillie
-------------------------	----------------------------------------------------------