



WH37629000D

**FLF complet: Prise 2x T13 plus 1.5m câble avec capuchon de protection / Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Raccordement**

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 50 mm

Profondeur de montage 6,3 mm

Hauteur 62,50 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 56,3 mm

**Matière**

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Finition Mat

Matière Thermoplastique

**Connectivité**

Type de montage Installation à encastrer, Fixation par encliquetage

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

**Textes**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Inscription             | Sans inscription  |
| Housse                  | Plaque pleine   |
| Protection              | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels   |
| Produit compatible avec | Coffret univers FW encastré 2x4 rangées, Coffret univers FW encastré 2x5 rangées, Coffret univers FW encastré 2x6 rangées, Coffret univers FW encastré 3x4 rangées, Game FLF montage en saillie |