



WH37629100D

FLF compl.: 2x T13 +1.5m câble avec transversal + capuchon de protection/Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 13

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Dimensions

Hauteur 67,5 mm

Largeur 84 mm

Matière

Code RAL 9010

Matière Thermoplastique

Installation, montage

Montage Encastré

Connectivité

Type de montage Installation à encastrer, Fixation par serrage

Équipement

Avec couvercle à charnière Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 3

Produit compatible avec Game FLF montage en saillie