



WH37640700D

FLF Gr.1 complet: Prise 3x type 13/ 1x séparée avec bornes enfichables, Blanc

Caractéristiques techniques

Modèle

Exécution	Plaque de recouvrement pleine
Nombre de modules	3

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V AC
------------------	----------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur	43 mm
Profondeur de montage	36 mm
Hauteur	62.5 mm
Largeur	75 mm

Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
----------------------------------	---------------------------------------

Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	Thermoplastique
Aspect de la surface	mat

Connexion

Section de conducteur	1...2.5 mm²
-----------------------	-------------

Standards

Norme	Contrôlé et fabrication surveillée SEV
-------	--

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	sonstige
Indice de protection IP	IP20
Conforme REACH	Non
Conforme RoHS	Oui
Protection	sans protection renforcée contre les contacts accidentels