



WH37645305D

FLF Gr.1 complet: Prise 3x type 23 avec bornes enfichables, Noir

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation Installation à encastrer

Modèle

Nombre de modules 3

Principales caractéristiques électriques

tension nominale 250 V AC

Fréquence assignée 50 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal 16 A

Dimensions

Profondeur 43 mm

Profondeur de montage 36 mm

Hauteur 62.5 mm

Largeur 75 mm

Matières

Couleur noir

Couleur RAL RAL 9005 - Noir foncé

Matière Thermoplastique

Aspect de la surface mat

Connexion

Section de conducteur 1...2.5 mm²

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conformité REACH Non

Conforme à la directive RoHS Oui

Protection sans protection renforcée contre les contacts accidentels