



WH37648300D

FLF complet: Prise 3x T23 avec affichage d'état avec bornes enfichables, Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation Installation à encastrer

Modèle

Nombre de modules 3

Principales caractéristiques électriques

tension nominale 250 V AC

Fréquence assignée 50 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal 16 A

Dimensions

Profondeur 43 mm

Profondeur de montage 37 mm

Hauteur 62.5 mm

Largeur 75 mm

Endurance

Durée de vie de la LED > 100000 h

Matières

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière Thermoplastique

Aspect de la surface mat

Gestion de l'éclairage LED

Courant de LED 1 mA

Connexion

Section de conducteur 1...2.5 mm²

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conformité REACH Non

Conforme à la directive RoHS Oui

Protection sans protection renforcée contre les contacts accidentels