



WH37649100D

FLF compl.: 3x T13 +1.5m câble avec traverse avec capuchon de protection / Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale 250 V

Raccordement

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm²

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 49 mm

Profondeur de montage 40 mm

Hauteur 62,50 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 89 mm

Matière

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Installation, montage

Montage Encastré

Connectivité

Type de montage Installation à encastrer, Fixation par serrage

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 3

Textes

Inscription Sans inscription

Housse Plaque pleine

Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Produit compatible avec Game FLF montage en saillie, volta multimédia en saillie 4x12 mod.