



## FLF Gr.2 complet: 2x T23 /L1 avec boîte POWER (câble plat) Orange

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Nombre de modules 2

#### Principales caractéristiques électriques

tension nominale 250 V AC

Fréquence assignée 50 Hz

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal 16 A

#### Dimensions

Profondeur 43 mm

Profondeur de montage 36 mm

Hauteur 62.5 mm

Largeur 75 mm

#### Matières

Couleur orange

Matière Thermoplastique

Aspect de la surface mat

#### Connexion

Section de conducteur 1...2.5 mm<sup>2</sup>

#### Câble

Longueur de câble ≈ 30 cm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conformité REACH Non

Conforme à la directive RoHS Oui

Protection sans protection renforcée contre les contacts accidentels