



FLF Gr.2 complet: 2x T23 /L2 avec boîte POWER (câble plat) Orange

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation Installation à encastrer

Modèle

Nombre de modules 2

Principales caractéristiques électriques

tension nominale 250 V AC

Fréquence assignée 50 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal 16 A

Dimensions

Profondeur 43 mm

Profondeur de montage 36 mm

Hauteur 62.5 mm

Largeur 75 mm

Matières

Couleur orange

Matière Thermoplastique

Aspect de la surface mat

Connexion

Section de conducteur 1...2.5 mm²

Câble

Longueur de câble ≈ 30 cm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conformité REACH Non

Conforme à la directive RoHS Oui

Protection sans protection renforcée contre les contacts accidentels