



FLF Gr.2 complet: 3x T23 /L2 avec boîte POWER (câble plat) Orange

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale 250 V

Raccordement

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm²

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 37 mm

Profondeur de montage 6,3 mm

Hauteur 62,50 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 43,3 mm

Matière

Couleur Orange

Code RAL 2004

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Connectivité

Type de montage Installation à encastrer, Fixation par encliquetage

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Housse	Plaque pleine
--------	---------------

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts acci- dentels
------------	--

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

Produit compatible avec	FLF game à montage encastré, Game FLF montage en saillie
-------------------------	---