



FLF Gr.2 complet: 2x T13/L1 + boîte Technofil (câble plat) Orange

Caractéristiques techniques

Modèle

Nombre de modules	2
-------------------	---

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V AC
Fréquence assignée	50 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur	43 mm
Profondeur de montage	36 mm
Hauteur	62.5 mm
Largeur	75 mm

Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Alimentation de sécurité supplémentaire (orange)
----------------------------------	--

Matières

Couleur	orange
Matière	Thermoplastique
Aspect de la surface	mat

Connexion

Section de conducteur	1...2.5 mm ²
-----------------------	-------------------------

Câble

Longueur de câble	≈ 30 cm
-------------------	---------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Protection	sans protection renforcée contre les contacts acci- dentels