



FLF Gr.2 complet: 2x T13/L2 avec boîte pour câble rond Noir

Caractéristiques techniques

Modèle

Exécution	Plaque de recouvrement pleine
Nombre de modules	2

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V AC
Fréquence assignée	50 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur	43 mm
Profondeur de montage	36 mm
Hauteur	62.5 mm
Largeur	75 mm

Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
----------------------------------	---------------------------------------

Matières

Couleur	noir
Couleur RAL	RAL 9005 - Noir foncé
Matière	Thermoplastique
Aspect de la surface	mat

Connexion

Section de conducteur	1...2.5 mm ²
-----------------------	-------------------------

Câble

Longueur de câble	≈ 30 cm
-------------------	---------

Standards

Norme	Contrôlé et fabrication surveillée SEV
-------	--

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	sonstige
Indice de protection IP	IP20
Conforme REACH	Non
Conforme RoHS	Oui

