



WH37693400D

FLF prise T25 borne à vis avec ressort Ecobus L1,2,3 blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation Installation à encastrer

Modèle

Nombre de modules 1

Principales caractéristiques électriques

tension nominale 400 V AC

Intensité du courant

Courant assigné nominal 16 A

Dimensions

Profondeur 32 mm

Profondeur de montage 26 mm

Hauteur 62.5 mm

Largeur 75 mm

Matières

Couleur blanc

Matière Thermoplastique

Aspect de la surface mat

Connexion

Section de conducteur 1...2.5 mm²

Type de raccordement avec bornes à vis

Câble

Longueur de câble ≈ 30 cm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conformité REACH Non

Protection sans protection renforcée contre les contacts accidentels