



FLF prise T25 borne à vis avec ressort Ecobus L2,3,1 blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation Installation à encastrer

Modèle

Nombre de modules 1

Principales caractéristiques électriques

tension nominale 400 V AC

Intensité du courant

Courant assigné nominal 16 A

Dimensions

Profondeur 32 mm

Profondeur de montage 26 mm

Hauteur 62.5 mm

Largeur 75 mm

Matières

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière Thermoplastique

Aspect de la surface mat

Connexion

Section de conducteur 1...2.5 mm²

Type de raccordement avec bornes à vis

Câble

Longueur de câble ≈ 30 cm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conformité REACH Non

Protection sans protection renforcée contre les contacts accidentels