



FLF INC complet: 4x T13/L2 +boîte Technofil (câble plat) Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation Installation à encastrer

Modèle

Nombre de modules 4

Principales caractéristiques électriques

tension nominale 250 V AC

Intensité du courant

Courant assigné nominal 10 A

Dimensions

Profondeur 40 mm

Profondeur de montage 34 mm

Hauteur 125 mm

Largeur 37.5 mm

Alimentation

Alimentation spéciale de courant Sans alimentation par courant spécial

Matières

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière Thermoplastique

Aspect de la surface mat

Connexion

Section de conducteur 1...2.5 mm²

Câble

Longueur de câble ≈ 30 cm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Protection sans protection renforcée contre les contacts accidentels