



WH405497F

Insert avec plaque de fixation: HMS AM19 R/TV prise de passage 2GHz 19dB

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Atténuation

Atténuation de raccordement à 860 MHz 18,50 dB

Atténuation de passage à 860 MHz 1,70 dB

Raccordement

Type de connexion / prise Prise de passage

Fréquence

Bande passante 5 - 2000 MHz

Equipement

Nombre de sorties 2

Dimensions

Profondeur de montage 32 mm

Installation, montage

Montage Encastré, En saillie