



WH408202F

Insert avec plaque de fixation: 4x USB-A Smart IC Chaque: 1x 12W ou 4x 6W

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
Type de connecteur/prise USB	USB

Tension

Tension nominale	230 V
Tension d'entrée	230 - 230 V
Tension de sortie	5 - 5 V

Dimensions

Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	47 mm
Profondeur de montage	42 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	45 mm

Equipement

Nombre de sorties	4
-------------------	---

Accessoires

Avec fusible fin	Non
Comporte un champ d'étiquetage	Non

Matière

Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Courant électrique

Courant de sortie	2400 mA
-------------------	---------

Textes

Connecteurs / Douilles	Avec 4 prises USB type A
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels