



**insert avec plaque de fixation: Prise de charge USB type C 65W PD**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Connectivité**

Type de connecteur/prise USB	C
------------------------------	---

**Tension**

Tension nominale	230 V
Tension d'entrée	198 - 275 V
Tension de sortie	5 - 20 V

**Dimensions**

Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	45 mm
Profondeur de montage	5 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	45 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

**Équipement**

Nombre de sorties	1
-------------------	---

**Accessoires**

Avec fusible fin	Non
Comporte un champ d'étiquetage	Non

**Puissance**

Puissance de sortie	65 W
---------------------	------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	0,65 A
Courant de sortie	3250 mA

**Textes**

Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Type de raccordement	Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser

WH408215F