



WH41820200B

**basico encastré: 4x Prise USB-A 2x 12W avec plaque de fixation et face Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Connectivité**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Type de connection / prise   | Borne à vis |
| Type de connecteur/prise USB | USB         |

**Tension**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tension nominale  | 230 V       |
| Tension d'entrée  | 230 - 230 V |
| Tension de sortie | 5 - 5 V     |

**Dimensions**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Hauteur                              | 77 mm   |
| Largeur                              | 77 mm   |
| Profondeur                           | 47,3 mm |
| Profondeur de montage                | 7,5 mm  |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 39,8 mm |

**Equipement**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sorties | 4 |
|-------------------|---|

**Accessoires**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Avec fusible fin               | Non |
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |

**Matière**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Couleur               | Blanc      |
| Code RAL              | 9010       |
| Finition              | Brillant   |
| Matière               | Duroplast  |
| Traitement de surface | Non traité |

**Courant électrique**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Courant de sortie | 2400 mA |
|-------------------|---------|

**Textes**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Connecteurs / Douilles | Avec 4 prises USB type A  |
| Fusible                | Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique) |
| Protection             | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels                   |