



WH41820205B

basico encastré: 4x Prise USB-A 2x 12W avec plaque de fixation et face Noir

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
Type de connecteur/prise USB	USB

Tension

Tension nominale	230 V
Tension d'entrée	230 - 230 V
Tension de sortie	5 - 5 V

Dimensions

Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	47,3 mm
Profondeur de montage	7,5 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	39,8 mm

Equipement

Nombre de sorties	4
-------------------	---

Accessoires

Avec fusible fin	Non
Comporte un champ d'étiquetage	Non

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Courant électrique

Courant de sortie	2400 mA
-------------------	---------

Textes

Connecteurs / Douilles	Avec 4 prises USB type A
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels