



WH41820205B

basico encastré: 4x Prise USB-A 2x 12W avec plaque de fixation et face Noir

Caractéristiques techniques

Connectivité

| | |
|------------------------------|-------------|
| Type de connection / prise | Borne à vis |
| Type de connecteur/prise USB | USB |

Tension

| | |
|-------------------|-------------|
| Tension nominale | 230 V |
| Tension d'entrée | 230 - 230 V |
| Tension de sortie | 5 - 5 V |

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Hauteur | 77 mm |
| Largeur | 77 mm |
| Profondeur | 47,3 mm |
| Profondeur de montage | 7,5 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 39,8 mm |

Equipement

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de sorties | 4 |
|-------------------|---|

Accessoires

| | |
|--------------------------------|-----|
| Avec fusible fin | Non |
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |

Matière

| | |
|-----------------------|------------|
| Couleur | Noir |
| Code RAL | 9005 |
| Finition | Brillant |
| Matière | Duroplast |
| Traitement de surface | Non traité |

Courant électrique

| | |
|-------------------|---------|
| Courant de sortie | 2400 mA |
|-------------------|---------|

Textes

| | |
|------------------------|---|
| Connecteurs / Douilles | Avec 4 prises USB type A |
| Fusible | Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique) |
| Protection | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |