



basico ENC prise: Prise de charge USB TA+C 18W PD + pl. de fixation + face Blanc

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Connectivité

Type de connexion / prise	Raccordement filaire
---------------------------	----------------------

Type de connecteur/prise USB	AC
------------------------------	----

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Tension d'entrée	230 - 230 V
------------------	-------------

Tension de sortie	5 - 12 V
-------------------	----------

Dimensions

Hauteur	77 mm
---------	-------

Largeur	77 mm
---------	-------

Profondeur	47,6 mm
------------	---------

Profondeur de montage	7,5 mm
-----------------------	--------

Profondeur des boîtes d'encastrement	40,1 mm
--------------------------------------	---------

Accessoires

Avec fusible fin	Non
------------------	-----

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Matière

Couleur	Blanc
---------	-------

Code RAL	9010
----------	------

Finition	Brillant, Mat
----------	---------------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	13 A
-------------------------	------

Courant de sortie	3000 mA
-------------------	---------

Textes

Connecteurs / Douilles	Avec prise USB type A + type C
------------------------	--------------------------------

Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
---------	---

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	---

WH41821100B

