



basico ENC prise: Prise de charge USB TA+C 18W PD + pl. de fixation et face Noir

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Connectivité

Type de connexion / prise	Raccordement filaire
Type de connecteur/prise USB	AC

Tension

Tension nominale	230 V
Tension d'entrée	230 - 230 V
Tension de sortie	5 - 12 V

Dimensions

Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	47,6 mm
Profondeur de montage	7,5 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40,1 mm

Accessoires

Avec fusible fin	Non
Comporte un champ d'étiquetage	Non

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Brillant, Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Courant électrique

Courant assigné nominal	13 A
Courant de sortie	3000 mA

Textes

Connecteurs / Douilles	Avec prise USB type A + type C
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

WH41821105B

