

basico à ENC prise de charge: USB Typ C 65W PD a.plaque d.fixation + front blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

##### Connectivité

Type de connecteur/prise USB	C
------------------------------	---

##### Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Tension d'entrée	198 - 275 V
------------------	-------------

Tension de sortie	5 - 20 V
-------------------	----------

##### Dimensions

Hauteur	77 mm
---------	-------

Largeur	77 mm
---------	-------

Profondeur de montage	45 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	45 mm
--------------------------------------	-------

##### Raccordement

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

##### Équipement

Nombre de sorties	1
-------------------	---

##### Accessoires

Avec fusible fin	Non
------------------	-----

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

##### Matière

Couleur	Blanc
---------	-------

Code RAL	9016
----------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

##### Puissance

Puissance de sortie	65 W
---------------------	------

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	0,65 A
-------------------------	--------

Courant de sortie	3250 mA
-------------------	---------

WH41821500B

**Textes**

---

Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts acci- dentels
Type de raccordement	Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser

---