



WH50821103A

**kallysto pr. de charge: USB type A + type C 18W PD + face combinaison Gris Clair**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Connectivité**

Type de connexion / prise	Raccordement filaire
Type de connecteur/prise USB	AC

**Tension**

Tension nominale	230 V
Tension d'entrée	230 - 230 V
Tension de sortie	5 - 12 V

**Dimensions**

Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	47 mm
Profondeur de montage	7 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

**Accessoires**

Avec fusible fin	Non
Comporte un champ d'étiquetage	Non

**Matière**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	13 A
Courant de sortie	3000 mA

**Textes**

Connecteurs / Douilles	Avec prise USB type A + type C
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser