



WH66543700D

**FLF: R/TV/Dat pr. de termin. 2GHz 10.5dB + 75 Ohm resist. de termin. Blanc**

#### Caractéristiques techniques

##### Connectivité

Bande passante 5 - 2000 MHz

##### Dimensions

Profondeur 39.7 mm

Profondeur de montage 33.7 mm

Hauteur 37.5 mm

Largeur 62.5 mm

##### Fréquence

Technologie large bande 5...2000 MHz

##### Atténuation

Atténuation de raccordement à 860 MHz 10.5 dB

##### Matières

Couleur blanc

Aspect de la surface mat

##### Equipement

Acceptable pour canal de retour 5...65 MHz

##### Sécurité

Protection selon EN 50083-2, classe A

Indice de protection IP IP20

Conformité REACH Non

Conforme à la directive RoHS Oui