



WH66543700D

FLF: R/TV/Dat pr. de termin. 2GHz 10.5dB + 75 Ohm resist. de termin. Blanc

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage Installation à encastrer, Fixation par serrage

Atténuation

Atténuation de raccordement à 860 MHz 10,50 dB

Raccordement

Type de connexion / prise Prise terminale

Fréquence

Bande passante 5 - 2000 MHz

Equipement

Nombre de sorties 3

Matière

Matière Thermoplastique

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Dimensions

Profondeur 39,7 mm

Profondeur de montage 6 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 33,7 mm