



WH66543900D

FLF: R/TV/données prise de passage 2GHz 14dB/ Blanc

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage Installation à encastrer, Fixation par serrage

Atténuation

Atténuation de raccordement à 860 MHz 14 dB

Atténuation de passage à 860 MHz 4 dB

Raccordement

Type de connexion / prise Prise de passage

Fréquence

Bande passante 5 - 2000 MHz

Équipement

Nombre de sorties 3

Matière

Matière Thermoplastique

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Dimensions

Profondeur 39,7 mm

Profondeur de montage 6 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 33,7 mm