



FLF: Radio/TV prise de passage 2GHz 11dB Noir

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage Installation à encastrer, Fixation par serrage

Atténuation

Atténuation de raccordement à 860 MHz 10,50 dB

Atténuation de passage à 860 MHz 2,70 dB

Raccordement

Type de connexion / prise Prise de passage

Fréquence

Bande passante 5 - 2000 MHz

Équipement

Nombre de sorties 2

Matière

Matière Thermoplastique

Couleur Noir

Code RAL 9005

Dimensions

Profondeur de montage 28 mm

WH66548705D