



WH66820100D

FLF prise de charge: 2x USB Smart IC 18W Ultra Blanc

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
Type de connecteur/prise USB	USB

Tension

Tension nominale	230 V
Tension d'entrée	230 - 230 V
Tension de sortie	5 - 5 V

Dimensions

Hauteur	37,7 mm
Largeur	62,7 mm
Profondeur de montage	42 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	45 mm

Équipement

Nombre de sorties	2
-------------------	---

Accessoires

Avec fusible fin	Non
Comporte un champ d'étiquetage	Non

Matière

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Courant électrique

Courant de sortie	2400 mA
-------------------	---------

Textes

Connecteurs / Douilles	Avec 2 prises USB type A
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels