



WH66821100D

FLF prise de charge: USB Typ A+ Typ C 18W PD Ultra Blanc

Caractéristiques techniques

Connectivité

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Type de connection / prise | Raccordement filaire |
| Type de connecteur/prise USB | AC |

Tension

| | |
|-------------------|-------------|
| Tension nominale | 230 V |
| Tension d'entrée | 230 - 230 V |
| Tension de sortie | 5 - 12 V |

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Hauteur | 37,7 mm |
| Largeur | 62,7 mm |
| Profondeur | 47 mm |
| Profondeur de montage | 47 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 28 mm |

Equipement

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de sorties | 2 |
|-------------------|---|

Accessoires

| | |
|--------------------------------|-----|
| Avec fusible fin | Non |
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |

Matière

| | |
|-----------------------|-------------|
| Couleur | Ultra blanc |
| Code RAL | 9016 |
| Finition | Mat |
| Matière | Duroplast |
| Traitement de surface | Non traité |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|---------|
| Courant assigné nominal | 13 A |
| Courant de sortie | 3000 mA |

Textes

| | |
|------------------------|---|
| Connecteurs / Douilles | Avec prise USB type A + type C |
| Fusible | Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique) |
| Protection | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |

