



WH66821100D

FLF prise de charge: USB Typ A+ Typ C 18W PD Ultra Blanc

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de connection / prise	Raccordement filaire
Type de connecteur/prise USB	AC

Tension

Tension nominale	230 V
Tension d'entrée	230 - 230 V
Tension de sortie	5 - 12 V

Dimensions

Hauteur	37,7 mm
Largeur	62,7 mm
Profondeur	47 mm
Profondeur de montage	47 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	28 mm

Equipement

Nombre de sorties	2
-------------------	---

Accessoires

Avec fusible fin	Non
Comporte un champ d'étiquetage	Non

Matière

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Courant électrique

Courant assigné nominal	13 A
Courant de sortie	3000 mA

Textes

Connecteurs / Douilles	Avec prise USB type A + type C
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

