



WH66821105D

**FLF prise de charge: USB Typ A+ Typ C 18W PD Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Connectivité**

Type de connection / prise	Raccordement filaire
Type de connecteur/prise USB	AC

**Tension**

Tension nominale	230 V
Tension d'entrée	230 - 230 V
Tension de sortie	5 - 12 V

**Dimensions**

Hauteur	37,7 mm
Largeur	62,7 mm
Profondeur	47 mm
Profondeur de montage	47 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	28 mm

**Equipement**

Nombre de sorties	2
-------------------	---

**Accessoires**

Avec fusible fin	Non
Comporte un champ d'étiquetage	Non

**Matière**

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	13 A
Courant de sortie	3000 mA

**Textes**

Connecteurs / Douilles	Avec prise USB type A + type C
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

