



ZB011W

Socle de raccordement, universZ, 500x300x205mm, classe II, IP54, 36 modules

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--|--------|
| Hauteur | 500 mm |
| Largeur | 300 mm |
| Profondeur | 205 mm |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 1 mm |

Sécurité

| | |
|-------------------------|----------------|
| Indice de protection IP | IP54 |
| Classe de protection | Classe II |
| Type de verrouillage | 4 côtés, Fente |

Equipement

| | |
|--|---|
| Nombre de travée de large | 1 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 4 |
| Nombre rangées | 3 |

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|------------|
| Montage | En saillie |
| Adapté à un usage extérieur | Non |

Matière

| | |
|-----------------------|---------------|
| Couleur | Blanc pur |
| Code RAL | 9010 |
| Traitement de surface | Thermolaquage |
| Matière | Acier |

Cache, porte

| | |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre de serrure de la porte | 1 |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|---|
| Courant assigné nominal | 0 |
|-------------------------|---|

Tension

| | |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 230 - 400 V |
|------------------|-------------|