



ZB012S



**Socle de raccordement, universZ, 500x550x205mm, classe II, IP44, 72 modules**

**Caractéristiques techniques**

**Modèle**

Nombre de modules 72

**Compatibilité**

Approprié pour parafoudre Non

**Dimensions**

Profondeur de montage 205 mm

Profondeur produit installé 205 mm

Hauteur produit installé 500 mm

Largeur produit installé 550 mm

Epaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

**Porte, couvercle**

Epaisseur de la matière du couvercle 1 mm

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Matières**

Couleur blanc paloma

Couleur blanc

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

**Configuration**

Type d'armoire Socle de raccordement

**Équipement**

Nombre rangées 6

Nombre de travée de large 2

Nombre de clés 1

Nombre de pas en hauteur 6

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 2

Extension possible Oui

**Standards**

Directive européenne WEEE non concerné

## Sécurité

---

Indice de protection IP

IP44

---

Classe de protection

classe II